

Handleiding

U-Cassettes

- 309097 U-Cassette Kruk- & Cilindergat
- 309095 U-Cassette Kruk- & Cilindergat
- 309042 U-Cassette Insteekslot
- 309096 U-Cassette Insteekslot
- 309400 U-Cassette Insteekslot

Productspecificaties

Alle U-cassettes worden toegepast met de aluminium Moedermal 103000 voor Slotkasten, Insteeksloten, Kruk- en Cilindergaten.

Geschikt voor:

Infrezen cilindersparing en kruk gat. I.c.m. een bijbehorende inlegger ook de voorplaat van een insteekslot.

Extra benodigheden:

- 304012 Geleiding 17mm t.b.v. DW620/621 Makita RP1110 en Festool OF1010
- 404010 Beitelhouder 12mm
- 404002 10 x Wegwerpmesjes 30x9x1.5

Werkwijze

Stap 1

Plaats de moedermaal op de deur (zie handleiding Moedermal 103000).

Stap 2

Schuif de U-cassette over de moedermaal en draai de 2 bevestigingsknoppen vast.

Stap 3

Frees het krukgat en de cilindersparingen uit.

Stap 4

Indien de voorplaat van een insteekslot wordt gefreest, plaats de bijbehorende inlegger.

Stap 5

Stel de bovenfrees in op de juiste diepte en frees de voorplaat uit.

Stap 6

Verwijder de U-cassette van de deur.